
E18177

Chassikontakt hona

RDOGF040MSS00.3-04



1 O-ring

Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...100
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Vikt	[g]	113,398
Material		kapsling: Mässing förnicklad; Packning: FKM; Låsmutter: Mässing förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

E18177

Chassikontakt hona

RDOGF040MSS00.3-04

Elektrisk anslutning


kabel: 0,5 m, PVC, gul, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit