


E18181



Anslutningskabel

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 300 AC/DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...105

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

63,503

Material

TPE

Gjuten-body material

TPE

Material mutter

rostfritt stål (1.4571/316Ti)


Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad






Anslutningskabel

VDOAH040VAS01.5E03STGH040VAS

Elektrisk anslutning

kabel: 1,5 m, PVC, grå; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad

