


## Anslutningskabel

VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

&lt; 300 AC/DC

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...105

Kapslingsklass

IP 68

## Mekaniska data

Vikt

[g]

63,503

Material

TPE

Gjuten-body material

TPE

Material mutter

rostfritt stål (1.4571/316Ti)

## Anmärkning

Förpackning

1 antal



## Anslutningskabel


VDOAH040VAS0006E03STGH040VAS

### Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PVC, grå; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22


### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad



### Elektrisk anslutning

#### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad

