


Adapter hankontakt

RSTGA030ALS00.3-03



1 O-ring

Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC/DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

387,821

Anslutningsgंगा

M20 x 1,5

Material

Mässing förnicklad

Gjuten-body material

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Adapter hankontakt

RSTGA030ALS00.3-03

Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x 1/2", rak; kodning: C; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

	Ledarfärger :
BK =	svart
GN =	grön
RD =	röd
WH =	vit