


CAN-buss termineringsmotstånd

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...85

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

22,68

Mått

[mm]

14,5 x 14,5 x 52,8

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

Mässing, förnicklad


Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad






CAN-buss termineringsmotstånd

M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

Anslutning



Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad

