

Anslutningskabel

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

< 250 AC / < 300 DC

Max. strömbelastning totalt [A]

3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-25...85

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt [g]

204,116

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

Zink, epoxybelagd

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Anslutningskabel

VDOGH040MKS0005E04STGH040MKS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: Zink, epoxybelagd; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PVC, Halogenfri, gul, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: Zink, epoxybelagd; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

