
E18327

Chassikontakt hona

RDOGH050MSS00.3E05



1 O-ring


Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC/DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Vikt	[g]	22,68
Anslutningsgänga		1/4"-18NPT
Material		Mässing förnicklad
Gjuten-body material		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad




E18327

Chassikontakt hona

RDOGH050MSS00.3E05

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN/YE =	grön/gul
WH =	vit