


Splitbox

ZDO6H040MSS0010A09

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...110 AC/DC
Max. strömbelastning per modul	[A]	4
Max. strömbelastning totalt	[A]	12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-15...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	18 x 54 x 100
Antal portar i splitboxen		6

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------



Splitbox

ZDO6H040MSS0010A09

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 6 x M12; kodning: A



Anslutning

BN	1 (1...6)	C
BU	3 (1...6)	C
GN/YE	5 (1...6)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C

	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GN/YE =	grön/gul
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
WH =	vit
YE =	gul