


## Splitbox

ZDO8H040MSS0010B11

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Elektriska data

|                                |     |                |
|--------------------------------|-----|----------------|
| Anslutningsspänning            | [V] | 10...110 AC/DC |
| Max. strömbelastning per modul | [A] | 4              |
| Max. strömbelastning totalt    | [A] | 12             |

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -15...90 |
| Kapslingsklass       |      | IP 67    |

## Mekaniska data

|                           |      |               |
|---------------------------|------|---------------|
| Mått                      | [mm] | 16 x 54 x 127 |
| Antal portar i splitboxen |      | 8             |

## Anmärkning

|             |  |         |
|-------------|--|---------|
| Förpackning |  | 1 antal |
|-------------|--|---------|



## Splitbox


ZDO8H040MSS0010B11

## Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

## Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 8 x M12; kodning: A



## Anslutning

|       |           |
|-------|-----------|
| BN    | 1 (1...8) |
| BU    | 3 (1...8) |
| GN/YE | 5 (1...8) |
| WH    | 4 (1)     |
| GN    | 4 (2)     |
| YE    | 4 (3)     |
| GY    | 4 (4)     |
| PK    | 4 (5)     |
| RD    | 4 (6)     |
| BK    | 4 (7)     |
| VT    | 4 (8)     |

## Ledarfärger :

|         |          |
|---------|----------|
| BK =    | svart    |
| BN =    | brun     |
| BU =    | blå      |
| GN =    | grön     |
| GN/YE = | grön/gul |
| GY =    | grå      |
| PK =    | rosa     |
| RD =    | röd      |
| VT =    | violett  |
| WH =    | vit      |
| YE =    | gul      |