


## Splitbox

ZDO4H040MSS0010A07

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Elektriska data

|                                |     |                |
|--------------------------------|-----|----------------|
| Anslutningsspänning            | [V] | 10...110 AC/DC |
| Max. strömbelastning per modul | [A] | 4              |
| Max. strömbelastning totalt    | [A] | 12             |

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -15...90 |
| Kapslingsklass       |      | IP 67    |

## Mekaniska data

|                           |      |              |
|---------------------------|------|--------------|
| Mått                      | [mm] | 18 x 54 x 82 |
| Antal portar i splitboxen |      | 4            |

## Anmärkning

|             |  |         |
|-------------|--|---------|
| Förpackning |  | 1 antal |
|-------------|--|---------|



## Splitbox


ZDO4H040MSS0010A07

## Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

## Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M12; kodning: A



## Anslutning

|       |           |   |
|-------|-----------|---|
| BN    | 1 (1...4) | C |
| BU    | 3 (1...4) | C |
| GN/YE | 5 (1...4) | C |
| WH    | 4 (1)     | C |
| GN    | 4 (2)     | C |
| YE    | 4 (3)     | C |
| GY    | 4 (4)     | C |

|         |               |
|---------|---------------|
|         | Ledarfärger : |
| BN =    | brun          |
| BU =    | blå           |
| GN =    | grön          |
| GN/YE = | grön/gul      |
| GY =    | grå           |
| WH =    | vit           |
| YE =    | gul           |