




Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...110 AC/DC
Max. strömbelastning per modul	[A]	4
Max. strömbelastning totalt	[A]	12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-15...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	16 x 54 x 127
Antal portar i splitboxen		8

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------




Splitbox

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 8 x M12; kodning: A



Anslutning

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GN/YE =	grön/gul
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul