



Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH040MSS0005B04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC076

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	15 x 15 x 42
------	------	--------------

Material	TPU
----------	-----

Gjuten-body material	TPU
----------------------	-----

Material mutter	Mässing, förnicklad
-----------------	---------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E20404



Anslutningskabel med hankontakt

ASTGH040MSS0005B04

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; högflexibel; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Ledarfärger :
BN = svart
BU = brun
 blå