E20410


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-V-E1/0,25M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20057

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation		
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Område		
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ		OKF; OUF
OKF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	8
OUF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	8
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...290
Mekaniska data		
Typ av sensorhuvud		rak
Sensorhuvuddiameter	[mm]	1
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	5
Totallängd	[mm]	250

E20410

Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-V-E1/0,25M

Min. böjradie	[mm]	20
Material		Adapter: ABS
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		Aluminium
Anmärkning		
Förpackning		1 antal