



Fiberoptisk direktavkännande givare

FT-00-P-V-E2,5/0,8M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Område

Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ	OKF; OUF
--	----------

OKF

Arbetsområde fiberoptik [mm]	4
------------------------------	---

OUF

Arbetsområde fiberoptik [mm]	4
------------------------------	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud	rak
Sensorhuvuddiameter [mm]	2,4
Totallängd [mm]	800
Material	Adapter: PPE
Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel	PVC

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------