

Anslutningskabel hona

ADOGB030MSS0002E03



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 300 AC/DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-30...80
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	-5...80
Kapslingsklass		IP 68

Mekaniska data

Vikt	[g]	131,7
Mått	[mm]	26 x 26 x 49,9
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		formgjuten zink

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

E20428



Anslutningskabel hona

ADOGB030MSS0002E03

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PVC, svart, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 7/8", rak; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
GN/YE =	blå
	grön/gul