




Anslutningskabel hona


AD0GB030PLS0005E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...90
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Mått	[mm]	26 x 26 x 60
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		TPU
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)		
Elektrisk anslutning - Honkontakt		

Anslutning: 1 x 7/8", rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: TPU




E20431



Anslutningskabel hona

ADOGB030PLS0005E03

Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå