


Anslutningskabel hona

ADOAH042MSS0005B04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Material	TPU transparent
----------	-----------------

Gjuten-body material	TPU, transparent
----------------------	------------------

Material mutter	Mässing, förnicklad
-----------------	---------------------

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E20446



Anslutningskabel hona

ADOAH042MSS0005B04

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PUR, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, transparent; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit