


E20449



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-A-E2,5/0,8M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Område fiberoptik

[mm]

120

OUF

Område fiberoptik

[mm]

120

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-A-E2,5/0,8M

Mekaniska data	
Typ av sensorhuvud	rak
Sensorhuvuddiameter [mm]	2,5
Längd fiberoptikhuvud [mm]	10
Totallängd [mm]	800
Min. böjradie [mm]	10
Material	Adapter: PPE
Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	PVC
Tillbehör	
Tillbehör (ingår)	E20106
Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv