


Fiberoptisk direktavkännade givare

FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Område

Cylindrisk öppningsvinkel [°] 68

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -40...290

Mekaniska data

Totallängd [mm] 5000

Min. böjradie [mm] 30

Fiberplacering 

Fibermaterial Glas

Fiberhuvudmaterial Aluminium

Material fibermantel Aluminium

Anmärkning

Förpackning 1 antal