


Fiberoptisk direktavkännande givare

FT-00-A-V-E1/10M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

2

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

2

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

1

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

5

Totallängd

[mm]

10000

Min. böjradie

[mm]

20

Material

Adapter: ABS

Fibermaterial

Glas

E20485



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-V-E1/10M

Fiberhuvudmaterial	rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel	Aluminium
Anmärkning	
Förpackning	1 antal