


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-M-V-E3/1M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20492

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Område fiberoptik

[mm]

120

OUF

Område fiberoptik

[mm]

120

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

3

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

10

Totallängd

[mm]

1000

**Fiberoptik envägsavkännade givare**

FE-00-M-V-E3/1M

Min. böjradie	[mm]	20
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		Metallsilikon
Anmärkning		
Förpackning		1 antal