


Fiberoptisk direktavkännande givare

FT-00-M-V-E3 1m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20526

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

3

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

10

Totallängd

[mm]

1000

E20501



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-V-E3 1m

Min. böjradie	[mm]	20
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		Metallsilikon
Anmärkning		
Förpackning		1 antal