


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter

[mm]

4

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

10

Totallängd

[mm]

220; (-10 %)

Min. böjradie

[mm]

20

Material

Adapter: ABS

Fibermaterial

Glas

E20521



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	Aluminium
Anmärkning	
Förpackning	1 antal