


## Fiberoptisk direktavkännande givare

FT-00-M-V-E1/1m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

## Område

Arbetsområde med  
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

## OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

8

## OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

8

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...150

## Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

1

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

5

Totallängd

[mm]

1000

Min. böjradie

[mm]

20

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

rostfritt stål (1.4305 / 303)

# E20522



## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-V-E1/1m

Material fibermantel

Metallsilikon

### Anmärkning

Förpackning

1 antal