

Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-V-M6/2,5m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

28

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

28

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

45

Totallängd

[mm]

2500

Min. böjradie

[mm]

20

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

rostfritt stål (1.4305 / 303)

E20525



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-V-M6/2,5m

Material fibermantel

Metallsilikon

Anmärkning

Förpackning

1 antal