


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-V-E3/2M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

32

OUF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

32

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

3

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

10

Totallängd

[mm]

2000

Min. böjradie

[mm]

20

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

rostfritt stål (1.4305 / 303)

E20527



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-00-M-V-E3/2M

Material fibermantel	Metallsilikon
Anmärkning	
Förpackning	1 antal