


## Fiberoptik envägsavkännande givare

FE-00-M-V-M4/1m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20533

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



## Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

## Område

Område med  
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

## OKF

Område fiberoptik

[mm]

120

## OUF

Område fiberoptik

[mm]

120

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...150

## Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M4

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

15

Totallängd

[mm]

1000

# E20532



## Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-M-V-M4/1m

|                      |      |                               |
|----------------------|------|-------------------------------|
| Min. böjradie        | [mm] | 20                            |
| Fibermaterial        |      | Glas                          |
| Fiberhuvudmaterial   |      | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
| Material fibermantel |      | Metallsilikon                 |
| Anmärkning           |      |                               |
| Förpackning          |      | 1 antal                       |