


Fiberoptik envägsavkännande givare

FE-00-M-V-M4/2m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20535

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Område fiberoptik [mm]

96

OUF

Område fiberoptik [mm]

96

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-20...150

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M4

Längd fiberoptikhuvud [mm]

15

Totallängd

[mm]

2000

E20534



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-M-V-M4/2m

Min. böjradie	[mm]	20
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		Metallsilikon
Anmärkning		
Förpackning		1 antal