




Fiberoptisk direktavkännade givare

FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/3M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20421

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -40...290

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud	rak
Totallängd [mm]	3000
Min. böjradie [mm]	30
Fiberplacering	●
Fibermaterial	Glas
Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	Aluminium

Anmärkning

Förpackning 1 antal