



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20129

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Område fiberoptik

[mm]

120

OUF

Område fiberoptik

[mm]

120

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

vinklad

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

20

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

Material fibermantel

Aluminium

Anmärkning

Förpackning

1 antal