


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-M-V-E1/2,5m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Område fiberoptik

[mm]

36

OUF

Område fiberoptik

[mm]

36

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Sensorhuvuddiameter

[mm]

1

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

5

Totallängd

[mm]

2500

Min. böjradie

[mm]

20

Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

rostfritt stål (1.4305 / 303)

E20549



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-M-V-E1/2,5m

Material fibermantel

Metallsilikon

Anmärkning

Förpackning

1 antal