




Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-A-R3/0,3M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20062

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF

OKF

Område fiberoptik

[mm]

120

OUF

Område fiberoptik

[mm]

120

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter

[mm]

3

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

10

Totallängd

[mm]

300

E20550



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-A-R3/0,3M

Min. böjradie	[mm]	10
Material		Adapter: PPE
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PVC
Anmärkning		
Förpackning		1 antal