
E20567

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-M-V-R3/0,3M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Område		
Område med fiberoptikförstärkare typ		OKF; OUF
OKF		
Område fiberoptik	[mm]	120
OUF		
Område fiberoptik	[mm]	120
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...150
Mekaniska data		
Typ av sensorhuvud		vinklad
Sensorhuvuddiameter	[mm]	3
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	10
Totallängd	[mm]	300
Min. böjradie	[mm]	20
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)

E20567

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-M-V-R3/0,3M

Material fibermantel	Metallsilikon
Anmärkning	
Förpackning	1 antal