


## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-N-V-M8

Utgående artikel



## Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

## Område

Arbetsområde med  
fiberoptikförstärkare typ

OIF

## OIF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

70

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

## Mekaniska data

Vikt

[g]

113,6

Typ av sensorhuvud

rak

Gånga sensorhuvud

M8

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

30

Fiberplacering



Fibermaterial

Glas

Fiberhuvudmaterial

rostfritt stål (1.4305 / 303)

Material fibermantel

Vitalon

# E20575



## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-30-N-V-M8

| Tillbehör      |                         |
|----------------|-------------------------|
| Ingående delar | sexkantmuttrar: 2 x M8  |
|                | tandlåsbrickor: 2       |
|                | räfflad mutter: 1 x M30 |
| Anmärkning     |                         |
| Förpackning    | 1 antal                 |