
E20581

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-P-A-R6/1,2M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Område		
Område med fiberoptikförstärkare typ		OIF
OIF		
Område fiberoptik	[mm]	288
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...80
Mekaniska data		
Typ av sensorhuvud		vinklad
Totallängd	[mm]	1200
Min. böjradie	[mm]	30
Material		Adapter: PA
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PVC
Tillbehör		
Ingående delar		Monteringsklämma:, E10221

E20581

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-30-P-A-R6/1,2M

Anmärkning	
Förpackning	1 antal