
E20602

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Område		
Område med fiberoptikförstärkare typ		OBF
OBF		
Område fiberoptik	[mm]	200
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...70
Mekaniska data		
Typ av sensorhuvud		rak
Gänga sensorhuvud		M3
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	20
Totallängd	[mm]	1000
Min. böjradie	[mm]	30
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PE

E20602

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

Tillbehör	
Tillbehör (alternativ)	Kapverkyg för fiberoptik:, E20600
Anmärkning	
Förpackning	1 antal