


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OBF

OBF

Område fiberoptik

[mm]

200

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M3

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

20

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

30

Fibermaterial

PMMA

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

Material fibermantel

PE

E20607



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)

Kapverktyg för fiberoptik:, E20600

Anmärkning

Förpackning

1 antal