


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OBF

OBF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

70

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniska data

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

35

Totallängd

[mm]

600

Min. böjradie

[mm]

30

Fibermaterial

PMMA

Fiberhuvudmaterial

Aluminium

Material fibermantel

PE

E20631



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)

Kapverktyg för fiberoptik:, E20600

Anmärkning

Förpackning

1 antal