




## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



### Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

### Område

Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ	OBF
--	-----

### OBF

Arbetsområde fiberoptik [mm]	70
------------------------------	----

### Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...70
---------------------------	----------

### Mekaniska data

Typ av sensorhuvud	rak
Gänga sensorhuvud	M6
Längd fiberoptikhuvud [mm]	35
Totallängd [mm]	1000
Min. böjradie [mm]	30
Fibermaterial	PMMA
Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Material fibermantel	PE

# E20632



## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-E-A-M6/F2x1/1m

Tillbehör	
Tillbehör (alternativ)	Kapverkyg för fiberoptik, E20600
Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv