


## Fiberoptisk direktavkännande givare

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M



## Applikation

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
| Applikation      | Liten böjradie            |

## Område

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OB50; OBF; OCF; OO50 |
|--------------------------------------------|----------------------|

## OB50

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Arbetsområde fiberoptik [mm] | 60 |
|------------------------------|----|

## OBF

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Arbetsområde fiberoptik [mm] | 70 |
|------------------------------|----|

## OCF (High Power)

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Arbetsområde fiberoptik [mm] | 620 |
|------------------------------|-----|

## OO50

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Arbetsområde fiberoptik [mm] | 300 |
|------------------------------|-----|

## Driftförhållanden

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
|---------------------------|----------|

## Mekaniska data

|                    |      |
|--------------------|------|
| Vikt [g]           | 45,5 |
| Typ av sensorhuvud | rak  |
| Gänga sensorhuvud  | M4   |

# E20645



## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M

|                        |      |                                    |
|------------------------|------|------------------------------------|
| Totallängd             | [mm] | 2000                               |
| Min. böjradie          | [mm] | 9                                  |
| Fiberplacering         |      | ●                                  |
| Kärndiameter           | [mm] | 2 x 16 x 0,25                      |
| Fibermaterial          |      | PMMA                               |
| Fiberhuvudmaterial     |      | Aluminium                          |
| Material fibermantel   |      | PE                                 |
| Tillbehör              |      |                                    |
| Ingående delar         |      | sexkantmuttrar: 2 x M4             |
|                        |      | tandlåsbrickor: 2                  |
| Tillbehör (alternativ) |      | Kapverktyg för fiberoptik:, E20600 |
| Anmärkning             |      |                                    |
| Förpackning            |      | 1 antal                            |