E20680

Lins för fiberoptik

LENS ATTACHMENT M4



Applikation		
Utförande		för envägsavkännande fiberoptik
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...230
Mekaniska data		
Vikt	[g]	2,12
Mått	[mm]	M4 / L = 12
Gängbeteckning		M4
Material		Aluminium svart eloxerad; Glas
Anmärkning		
Förpackning		1 antal