
E20701

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-E-A-M4R/1m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Område		
Område med fiberoptikförstärkare typ		OBF
OBF		
Område fiberoptik	[mm]	120
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Mekaniska data		
Typ av sensorhuvud		rak
Gänga sensorhuvud		M4
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	15
Totallängd	[mm]	1000
Min. böjradie	[mm]	30
Fibermaterial		Acryl
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PE

E20701

Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-E-A-M4R/1m

Anmärkning	
Förpackning	1 antal