


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-E-V-E6R/2m



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

För användning i industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

40

OBF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

60

OCF (High Power)

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

420

OO50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

150

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniska data

Vikt

[g]

52

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter

[mm]

6

E20715



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-E-V-E6R/2m

Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	25
Fiberplacering		⊙
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		PE
Tillbehör		
Ingående delar		E20103
Anmärkning		
Förpackning		1 antal