


Anslutningskabel hona

ADOGH080MSS0002B08



Applikation

Speciella egenskaper

skärmad ledning

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 60 AC/DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...85

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

125,5

Mått

[mm]

14,5 x 14,5 x 43,9

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Anslutningskabel hona

ADOGH080MSS0002B08

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, svart, skärmad; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink, förnicklad



Anslutning

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

Färgkodning enligt
DIN 47100

Ledarfärger :

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
WH =	vit
YE =	gul
screen =	Skärm