
E20742

Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-18-A-A-M6/1M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Område		
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ		OGF
OGF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	15
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...290
Mekaniska data		
Typ av sensorhuvud		rak
Gänga sensorhuvud		M6
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	25
Totallängd	[mm]	1000
Min. böjradie	[mm]	20
Material		Adapter: PPE
Fibermaterial		Glas
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PVC

E20742

Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-18-A-A-M6/1M

Anmärkning	
Förpackning	1 antal