


Sensorhuvud för direktavkännande givare

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20765

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OB50; OBF; OO50

OB50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

15

OBF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

25

OO50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

45

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniska data

Vikt

[g]

0,007

Typ av sensorhuvud

rak

E20766



Sensorhuvud för direktavkännande givare

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Gänga sensorhuvud	M5
Totallängd [mm]	Konfigurerbar
Fiberplacering	⦿
Material	kapsling: Mässing belagd med vitbrons
Fibermaterial	PMMA
Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 2 x M5
	tandlåsbrickor: 2
Anmärkning	
Förpackning	1 antal