


Sensorhuvud för envägsavkännande givare

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20767

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OB50; OBF; OO50

OB50

Område fiberoptik

[mm]

45

OBF

Område fiberoptik

[mm]

80

OO50

Område fiberoptik

[mm]

120

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniska data

Vikt

[g]

0,011

Typ av sensorhuvud

rak

E20768



Sensorhuvud för envägsavkännande givare

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

Gänga sensorhuvud	M5
Totallängd [mm]	Konfigurerbar
Fiberplacering	●
Material	kapsling: Mässing belagd med vitbrons
Fibermaterial	PMMA
Fiberhuvudmaterial	Aluminium
Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 4 x M5
	packningar: 4
Anmärkning	
Förpackning	1 antal