


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPA

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-30...70
----------------------	------	----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	45,8
Typ av sensorhuvud		rak
Totallängd	[mm]	2000; (fiber ansluts på ena sidan 2 x 1000 mm)
Min. böjradie	[mm]	30
Fiberdiameter	[mm]	1
Fibermaterial		PMMA
Material fibermantel		PE

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------