


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPA

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E20606

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Applikation

För användning i industriella miljöer

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-30...70

Mekaniska data

Vikt

[g]

46

Typ av sensorhuvud

rak

Totallängd

[mm]

2000; (fiber ansluts på ena sidan 4 x 1000 mm)

Min. böjradie

[mm]

30

Fiberdiameter

[mm]

1

Fibermaterial

PMMA

Material fibermantel

PE

Anmärkning

Förpackning

1 antal