

E20773



Akrylfiberoptik på spole

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M



Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-30...70
----------------------	------	----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	335,1
Totallängd	[mm]	20000; (Konfigurerbar)
Min. böjradie	[mm]	30
Fiberplacering		●
Fiberdiameter	[mm]	1
Ytterdiameter	[mm]	2,2
Fibermaterial		PMMA
Material fibermantel		PE

E20773



Akrylfiberoptik på spole

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M

Anmärkning

Förpackning

1 antal